


UN PANNELLO INTUITIVO

Tasti di utilizzo

1. Accensione
2. Spegnimento
3. Così si riduce a 8 minuti il tempo di riscaldamento della macchina alla prima accensione

Spie di controllo

4. Segnale di manutenzione
5. Segnale di richiesta di aggiunta liquido sanificante, possibile senza spegnere la macchina
6. Segnale di richiesta di aggiunta acqua, possibile senza spegnere la macchina




UN POTENTE MICROBICIDA

Il DDAC (Didecil-dimetil ammonio cloruro) contenuto nel **SEPTAMON** è un derivato di ammonio quaternario di tipo totalmente nuovo, il quaternario con il massimo "margine di sicurezza": possiede un'elevata attività microbica, superiore a quella dei derivati di ammonio quaternario correntemente in commercio.



HYGIENIO IN CIFRE

Alimentazione elettrica	230 v - 50 hz
Potenza massima assorbita	
Standard	1400 w
Con sprinter	1900 w
Consumo in stand by	0,31 Kw/h
Capacità serbatoi	
Acqua 2,2 Lt	Acqua 2,2 Lt
Liquido sanificante 2,2 Lt	2,2 Lt
Peso a vuoto	18 kg. Circa
Altre caratteristiche	
Maniglie	Acciaio verniciato
Componenti principali interne	Inox aisi 304
Scocca	Acciaio verniciato
Ruote in gomma sintetica ø80 mm.	Antitraccia



HYGIENIO
il Sanificatore

www.hygienio.com

SUBITO RICONOSCIBILI

Questa targa viene posta nell'area prenotazioni dell'ambulatorio: spiega in maniera semplice all'utente perché è più sicuro affidarsi ad uno studio che adotta il sistema di sanificazione Hygienio. Lo stesso messaggio viene trasmesso con uno dei mezzi più comuni, utilizzati e visti nel rapporto tra medico e paziente: il memorandum di prenotazione della visita.

